


Plochý valec

DZF-11/16"-1/2"-P-A

číslo dielca: 194145

FESTO

poistené proti pootočeniu, na snímanie polohy, s plastovými tlmiacimi krúžkami v koncových polohách. S rôznymi možnosťami upevnenia, s použitím, alebo bez použitia dodatočných upevňovacích prvkov.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Zdvih | 0,5 " |
| priemer piesta | 11/16" |
| Max. uhol otočenia piestnej tyče +/- | 1,2 deg |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| činnosť | dvojčinný |
| Ochrana proti pretočeniu/vedenie | oválny piest |
| Pracovný tlak Mpa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie | 123 N |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 153 N |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 24 g |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 2,3 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu | 4 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 107 g |
| Pneumatická prípojka | 10-32 UNF-2B |
| Materiál krytu | Hliník |
| Materiál tesnení | FPM TPE-U(PU) |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |