



Presný tlakový regulačný ventil LRPS-1/4-2,5

číslo dielca: 194691

FESTO

bez manometra, s uzamykateľnou nastavovaciou hlavicou.
Pri tomto produkte použiť vhodný presný manometer typu MAP, alebo typu FMAP.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	predradený presný membránový regulačný ventil
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/8
Pracovný tlak Mpa	0,1 ... 1,2 MPa
Pracovný tlak	1 ... 12 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,05 ... 2,5 bar
Max. tlaková hysterézia	0,02 bar
Štandardný menovitý prietok	1.800 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	410 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník