

Jednotka úpravy vzduchu FRCS-1/4-D-O-MIDI-A

FESTO

číslo dielca: 194891

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Kombinácia filtra, tlakového regulačného ventilu a zaolejovača, typ D, s uzamykateľnou hlavou.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Midi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom Proporcionálny zaolejovač
Max. množstvo kondenzátu	43 cm ³
Kvalita filtrácie	40 μm
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/4
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Max. tlaková hysterézia	0,2 bar
Štandardný menovitý prietok	1.500 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.590 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC