

jednotka údržby FRCS-3/4-D-5M-DI-MAXI-A

číslo dielca: 194998

FESTO

kombinácia filter-tlakový regulačný ventil-zaolejovač,
typový rad S, s uzamykateľnou regulačnou hlavou.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------------------|--|
| Velkosť | Maxi |
| Typový rad | D |
| Zabezpečenie ovládania | Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Kvalita filtrácie | 5 µm |
| Odtok kondenzátu | plnoautomatický |
| Konstruktívne vyhotovenie | Filters redukčným ventilom a s manometrom Proporcionálny zaolejovač |
| Max. množstvo kondenzátu | 43 cm ³ |
| Misková ochrana | kovový ochranný kôš |
| Ukazovateľ tlaku | s manometrom |
| Oblasť regulácie tlaku | 0,5 ... 12 bar |
| Vstupný tlak 1 | 1,5 ... 12 bar |
| Max. tlaková hysterézia | 0,4 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 3.600 l/min |
| Pracovné médium | stlačený vzduch |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 2.950 g |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia |
| Pneumatická prípojka 1 | G3/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | G3/4 |
| Materiálová informácia pre skriňu | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |
| Materiálová informácia pre šálku | PC |