



kombinácia prístrojov údržby LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KB-A

číslo dielca: 195193

FESTO

s uzamykateľnou regulačnou hlavou a manometrom, pre menovitý tlak 12 bar, pre nemazaný vzduch.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul spúšťač ventil Filters redukčným ventilom a s manometrom
Max. množstvo kondenzátu	43 cm ³
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Vstupný tlak 1	2 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	7.000 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	3.740 g
Typ upevnenia	Voliteľný: zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 2	G3/4
Materiálová informácia pre skriňu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre šálku	PC