

Kĺbov hlavica CRSGS-M6

slo dielca: 195580

FESTO

so esthrannou maticou, pre sfericky vykyvne upevnenie valca (zo strany piestnej tye), podla DIN ISO 8139.



udajovy list

charakteristicky znak	Hodnota
Velkost	M6
podla normy	ISO 12240-4
Trieda odolnosti proti korozii KBK	3 - Silne zaaazenie koroziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikacia podla CD-0033	F5a
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnost vyrobnku	29 g
Materialovy údaj	zhoda s RoHS
Material vonkajšieho kruzku	vysokolegovaná ocel
Material telesa	vysokolegovaná ocel
Material vnutorneho kruzku	vysokolegovaná ocel
Material matice	vysokolegovaná ocel