

Kĺbov hlavica CRSGS-M16X1,5

slo dielca: 195584

FESTO

so esthrannou maticou, pre sfricky vkyvn upevnenie valca (zo strany piestnej tye), poda DIN ISO 8139.



udajov list

charakteristick znak	Hodnota
Velkos	M16x1,5
Trieda odolnosti proti korzii KBK	3 - Siln zaaenie korziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikcia poda CD-0033	F5a
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnos vrobku	265 g
Materilov udaj	zhoda s RoHS
Material vonkajieho krzku	vysokolegovaná oce
Material telesa	vysokolegovaná oce
Material vntornho krzku	vysokolegovaná oce
Material matice	vysokolegovaná oce