

Kĺbov hlavica CRSGS-M20X1,5

slo dielca: 195585

FESTO

so esthrannou maticou, pre sfericky vykyvne upevnenie valca (zo strany piestnej tye), poda DIN ISO 8139.



udajovy list

charakteristicky znak	Hodnota
Velkost	M20x1,5
poda normy	ISO 12240-4
Trieda odolnosti proti korozii KBK	3 - Silne zaaezenie koroziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikacia poda CD-0033	F5a
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnost vyrobnku	464 g
Materialovy udaj	zhoda s RoHS
Material vonkajšieho krzku	vysokolegovaná ocel
Material telesa	vysokolegovaná ocel
Material vnutorneho krzku	vysokolegovaná ocel
Material matice	vysokolegovaná ocel