



tlakový snímač SDE-10-5V/20MA

číslo dielca: 19563

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Odolnosť voči skratu	áno
meraná veličina	relatívny tlak
metóda merania	Piezorezistívny tlakový senzor
Analógový výstup	4 - 20 mA 1 - 5 V
Rozsah pracovného napätia DC	12 ... 30 V
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm
CE-symbol	nach EU-EMV-Richtlinie
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	0 ... 85 °C
Hmotnosť výrobku	120 g
Oblasť merania tlaku	0 ... 10 bar
presnosť FS	1 %
Elektrická prípojka	Zástrčka M12x1 4-pólový
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník eloxovaný