


# Napojenie pneumatiky CPX-GP-03-4,0

číslo dielca: 195738

FESTO

Spája ventilový terminál VIMP/VIFB Midi/Maxi s modulárnym elektrickým terminálom CPX.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozhranie ventilového terminálu	Typ 03, MIDI/MAXI
Diagnostika	- Podpätie na ventiloch
Max. počet miest na ventily	26 pri monostabilných ventiloch
LED ukazovatele	- 1 Hromadná diagnostika - Stav kanálu na ventiloch
parametrizácia	Failsafe na kanál Sily na jeden kanál Idle Mode na kanál Kontrola modulu
Ochrana (skrat)	vnútorné elektronické zabezpečenie (poistka) pre každý ventilový výstup
Rozsah pracovného napätia DC	21,6 ... 26,4 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 15 mA (napájanie pre elektroniku) Typ. 30 mA (výkonové napájanie pre ventily)
Max. napájanie na jeden kanál	0,2 A
Max. celkový prúd na modul	4 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	Áno pri dodatočnom napájaní
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	390 g
Elektrické ovládanie	Fieldbus
Materiálová informácia pre kryt	Oceľ
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok