


Uzol zbernice CPX-FB6

číslo dielca: 195748
Výbehový typ

pre modulárny elektrický terminál CPX.

Výbehový typ. Dodateľný do 2027. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Protokol	Interbus
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zreťazenia) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnosť výrobku	125 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA - zosilnený PC
LED ukazovateľ, špecifický od produktu	M: Modify, Parametrizácia PL: Zásobovanie záťažou PS: Napájanie elektroniky, napájanie snímačov SF: Systémová chyba
LED ukazovateľ, špecifický od zbernice	BA: zbernica aktívna RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable TR: Transmit/Receive UL: Prevádzkové napätie
Špecifická diagnostika prístroja	Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika Podpätie, moduly Diagnostika, pamäť
Ovládacie prvky	DIL- prepínače
rozhranie prevádzkovej zbernice	2 x Zmontovateľná zástrčka Sub-D 2x M12x1, 5-pólová, B-kódovaná Zásuvka a zástrčka Sub-D, 9-pólová
maximálny objem adries vstupov	12 Byte
maximálny objem adries výstupov	12 Byte
parametrizácia	Správanie diagnostiky Reakcia Fail-safe Nútené ovládanie kanálov Nastavenie signálu Systémové parametre
Prenosová rýchlosť	500, 2000 kbit/s
Prídavné funkcie	-- Acyklický prístup k dátam cez "PCP" - kanál Kanálovo orientovaná diagnostika cez fieldbus Start-up parametrizácia v normálnom texte cez Fieldbus Stav systému je možné zobrazíť pomocou procesných dát Dodatočné diagnostické rozhranie pre obslužné zariadenia
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 200 mA