

# spojovacie vedenie KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B

číslo dielca: 196066

FESTO

pre rýchlospínacie ventily



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Uťahovací krútiaci moment	0,25 Nm
Hmotnosť výrobku	170 g
Elektrická prípojka	Zásuvka uhlová / kábel štvorcový tvar / otvorený koniec 2-pólový / 2-žilový
Káblové usporiadanie	2x0,25
Priemer kábla	3,4 mm
Dĺžka kábla	10 m
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PUR)
Materiálová informácia pre zverně kontakty	bronz