


# Zásuvka kábla ASI-SD-FK180

číslo dielca: 196089

FESTO

pre plochý kábel Asi, profil pretočený o 180°.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	6,2 g
Elektrická prípojka	2-pólový priamy zásuvka
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 75$ V
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 60$ V
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Prierez pripojky	1,5 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-30 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA
Materiál kontaktov zástrčky	bronz