


Montážna doska VN-T6-BP-NRH

číslo dielca: 196956

FESTO

pre vákuovú saciu trysku VN-... so šírkou telesa 24 mm. Montáž na lištu.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 0,8 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 12,4 g |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním s DIN lištou |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál dosky | PA - zosilnený |
| Materiál posúvača | POM |