


Elektromagnetický ventil

NVF3-MOH-5/2-K-1/4-NPT

číslo dielca: 196983

FESTO

s pripojením NAMUR podľa VDE / VDI 3845, bez cievkou a bez zásuvky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 alebo 3/2 monostabilný
Typ ovládania	elektrický
Šírka	53 mm
Štandardný menovitý prietok	900 l/min
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	7 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou tlačítkom
Druh riadenia	predregulovaný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Odolnosť voči prekrytiu	nie
b-hodnota	0,33
C-hodnota	4,2 l/sbar
Čas vypnutia	38 ms
Čas zapnutia	13 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládacímu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	280 g
Typ upevnenia	na prípojnú dosku
prípoj dýchacieho otvoru	interný
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 84	M5
Pneumatická prípojka 1	NPT1/4-18
Pneumatická prípojka 2	pripojovací obrazec podľa NAMUR
Pneumatická prípojka 3	NPT1/4-18
Pneumatická prípojka 4	pripojovací obrazec podľa NAMUR
Pneumatická prípojka 5	NPT1/4-18
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok eloxovaný