

Oddelovač kvapalín CQA-28

číslo dielca: 196984

FESTO

pre odlúčenie vody



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	20 mm
montážna poloha	vertikálny
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 7 bar
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota média	-25 ... 75 °C
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	18 g
Pneumatická prípojka 1	Nástrčné spojenie CQ-28
Pneumatická prípojka 2	Nástrčné spojenie CQ-28
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Mosadz