

Plastová hadica PFAN-12X1,75-NT

číslo dielca: 197065

FESTO

povolená pre použitie v potravinárskej oblasti, pre teploty do 150°C..



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Vonkajší priemer | 12 mm |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 165 mm |
| Vnútorňý priemer | 8,4 mm |
| Min. polomer ohybu | 29 mm |
| Pokyn pre použitie | Hadica bez potlačie |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 0,7 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 7 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 101,5 psi |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 16 bar |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -13,775 ... 232 psi |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 85 °C Vodná para: 0 - 0,15 Mpa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu) Vodná para |
| Ohňový test materiálu | UL94 V-0 |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Trieda čistoty | Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čiastočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistíte správnu inštaláciu. |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch Pozri prehlásenie o zhode |
| Poznámka k teplote média | Vodná para: max. 120 °C |
| Teplota okolia | -20 ... 150 °C |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,125 kg/m |
| Pneumatická prípojka | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 12mm |
| Farba | prírodná |
| Tvrdosť podľa Shore | D 60 +5 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál hadice | PFA |