



Uzatvárací ventil

HE-N1/2-LO

číslo dielca: 197130

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odsávania	neškrtiteľný
Druh riadenia	priamo
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
C-hodnota	28,13 l/sbar
b-hodnota	0,28
Štandardný menovitý prietok	6.200 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
montážna poloha	ľubovoľný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Hmotnosť výrobku	1.100 g
Pneumatická prípojka 1	1/2 NPT
Pneumatická prípojka 2	1/2 NPT
Pneumatická prípojka 3	1 NPT
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok