


# Uzatvárací ventil HE-G3/8-LO

číslo dielca: 197133

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
Typ ovládania	manuálny
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odsávania	neškrtiteľný
Ručné pomocné ovládanie	žiadna
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
C-hodnota	20,95 l/sbar
b-hodnota	0,42
Štandardný menovitý prietok	5.200 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Hmotnosť výrobku	1.100 g
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Pneumatická prípojka 3	G1
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok PBT