


# Batériový blok MHA1-PR4-3-PI-PCBM

číslo dielca: 197253

FESTO

pre montáž ventilov MHA1-....-PI na plošné spoje s pneumatickým multipólom.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Max. počet miest na ventily               | 4   |
| Pracovný tlak                             | 0 ... 8 bar   |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                               |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B2-L  |
| Teplota okolia                            | 0 ... 40 °C   |
| Typ upevnenia ventilu                     | s vnútorným závitom   |
| Pneumatická prípojka 1                    | M5  |
| Pneumatická prípojka 2                    | M3  |
| Pneumatická prípojka 3                    | M5  |
| Materiál prípojovacej dosky               | Hliníková tvárna zliatina                                   |