


Nástrčná päťica MHAP-PI

číslo dielca: 197260

FESTO

pre pripájacie a batériové bloky MHA1-P...-PI a MHP1-P...-PI



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	svorka
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	4 g
Elektrická prípojka	2-pólový zásuvka
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 60 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Dĺžka kábla	0,5 m
Priemer kábla	1 mm
Káblové usporiadanie	2x0,14
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-20 ... 50 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA
Materiál kontaktov zástrčky	Zliatina medi, pozinkovaná