

tandemový valec

ADVUT-63x3- -A-P-A


číslo dielca: 197272

FESTO

pre bezdotykové snímanie,
koniec piestnice s vonkajším závitom.

Pri tomto výrobku môže byť namontované prírubové upevnenie FUA-...
len na koniec krytu. Matica pre závitovú piestnicu je súčasťou dodávky.

Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



Vzorné zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 150 mm
priemer piesta	63 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
koniec piestnice	vonkajší závit
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica profilová rúra
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	1,2 ... 10 bar
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	1.682 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	5.234 N
Typ upevnenia	Voliteľný: s príslušenstvom s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ