

Ložiskové púzdro CRLMC-50

číslo dielca: 197322

FESTO

pre typ CRHD



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Velkosť | 50 |
| podľa normy | ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| montážna poloha | ľubovlný |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -40 ... 80 °C |
| Hmotnosť výrobku | 254 g |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál upevnenia | elektrolyticky leštené vysokolegovaná oceľ |
| Materiál ložiska | Plast |