


Ložiskové púzdro CRLMC-100

číslo dielca: 197325

FESTO

pre typ CRHD



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	100
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	722 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	elektrolyticky leštené vysokolegovaná oceľ
Materiál ložiska	Plast