

membránový sušič vzduchu LDM-D-MAXI-1000

číslo dielca: 197520

FESTO

bez závitových pripojovacích dosiek so závitovými čapmi FRB, pre suchý a čistý stlačený vzduch.

Výbehový typ: Dostupný do 2006

Pozor: Na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky zariadenia je potrebná filtrácia pracovného vzduchu mikrofiltrom 0,01µm (Zostatkové nečistoty < 0,1µm, zostatkový obsah oleja < 0,1 mg/kubický meter)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Membránová sušička
Vstupný tlak 1	3 ... 8,5 bar
Štandardný menovitý prietok	1.000 l/min
Pracovné médium	trieda kvality vzduchu 1:7:1 podľa ISO 8573-1
Tlakový rosý bod - pokles	13 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-20 ... 55 °C
Teplota média	5 ... 50 °C
Teplota okolia	5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	1.600 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre skriňu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre šálku	Hliníková tvárna zliatina