

Tlmič hluku UO-1/8

číslo dielca: 197583

FESTO

pre vákuové sacie trysky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	otvorený tlmič hluku
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	5 g
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiál vložky tlmiča	PE
Materiál závitového čapu	PE
Materiálový údaj	zhoda s RoHS