

# Špirálová plastová hadica PUN-4X0,75-S-0,5-BL

číslo dielca: 197587

FESTO

vysoko flexibilný, s vysokou odolnosťou voči hydrolyze.



## údajový list

| charakteristický znak           | Hodnota  |
|---------------------------------|--|
| Pracovná dĺžka                  | 0,5 m  |
| Vonkajší priemer                | 4 mm   |
| Blokovacia dĺžka                | 0,184 m  |
| Vnútorný priemer                | 2,6 mm   |
| Priemer vinutia                 | 25 mm  |
| Počet závitov vinutia           | 20   |
| Teplotne závislý pracovný tlak  | -0,95 ... 10 bar   |
| Osvedčenie                      | TÜV  |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | B 013277 0506 00   |
| Pracovné médium                 | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]  |
| LABS - konformita               | VDMA24364-B2-L   |
| Teplota okolia                  | -35 ... 60 °C  |
| Hmotnosť výrobku                | 13 g   |
| Pneumatická prípojka            | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 4mm<br>pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 3mm s maticou<br>pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 3mm |
| Farba                           | modrý  |
| Tvrdosť podľa Shore             | D 52 +/-3  |
| Materiál hadice                 | TPE-U(PU)  |