

Špirálová plastová hadica PUN-8X1,25-S-2-BL

číslo dielca: 197594

FESTO

vysoko flexibilný, s vysokou odolnosťou voči hydrolyze.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	2 m
Vonkajší priemer	8 mm
Blokovacia dĺžka	0,424 m
Vnútorňý priemer	5,7 mm
Priemer vinutia	60 mm
Počet závitov vinutia	27
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	140 g
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 8mm pre nástrčnú dutinku, vnútorňý priemer 6mm s maticou pre nástrčnú dutinku, vnútorňý priemer 6mm
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)