

Špirálová plastová hadica PUN-12X2-S-2-SW

číslo dielca: 197615

FESTO

vysoko flexibilný, s vysokou odolnosťou voči hydrolyze.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	2 m
Vonkajší priemer	12 mm
Blokovacia dĺžka	0,452 m
Vnútorňý priemer	8 mm
Priemer vinutia	95 mm
Počet závitov vinutia	20
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	420 g
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 12mm
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shora	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)