

DUO - dvojitá špirálová plastová hadica PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS

číslo dielca: 197619

FESTO

vysoko flexibilný, s vysokou odolnosťou voči hydrolýze.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	1,5 m
Vonkajší priemer	4 mm
Blokovacia dĺžka	0,668 m
Vnútorný priemer	2,6 mm
Priemer vinutia	25 mm
Počet závitov vinutia	70
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	84 g
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 4mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 3mm s maticou pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 3mm
Farba	modrá/čierna
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)