

DUO - dvojitá špirálová plastová hadica PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS

číslo dielca: 197624

FESTO

vysoko flexibilný, s vysokou odolnosťou voči hydrolýze.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------|--|
| Pracovná dĺžka | 2 m |
| Vonkajší priemer | 8 mm |
| Blokovacia dĺžka | 0,648 m |
| Vnútorný priemer | 5,7 mm |
| Priemer vinutia | 60 mm |
| Počet závitov vinutia | 27 |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Osvedčenie | TÚV |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | B 013277 0506 00 |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -35 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 280 g |
| Pneumatická prípojka | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 8mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 6mm s maticou pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 6mm |
| Farba | modrá/čierna |
| Tvrdosť podľa Shore | D 52 +/-3 |
| Materiál hadice | TPE-U(PU) |