

DUO - dvojitá špirálová plastová hadica PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS

číslo dielca: 197627

FESTO

vysoko flexibilný, s vysokou odolnosťou voči hydrolyze.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	2 m
Vonkajší priemer	10 mm
Blokovacia dĺžka	0,66 m
Vnútorňý priemer	7 mm
Priemer vinutia	80 mm
Počet závitov vinutia	22
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	490 g
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 10mm
Farba	modrá/čierna
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)