


Ventilový terminál CDVI5.0

číslo dielca: 197648

FESTO

Ventilový terminál CDVI, Clean Design.



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný 3/2 otvorený/zatvorený monostabilný 3/2 otvorený monostabilný 2/2 otvorený, monostabilný 2/2 zatvorený monostabilný 5/3 v kľúčovej polohe zatvorený 5/3 v kľúčovej polohe odvetraný 5/3 v kľúčovej polohe pod tlakom 5/2 bistabilný 2x3/2 zatvorený monostabilný 2x3/2 otvorený monostabilný 5/2 monostabilný
Veľkosť ventilu	24 mm
Max. štandardný menovitý prietok	650 l/min pri 24 mm
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Osvedčenie	C-Tick
podľa normy	ISO 14159 EN 1672-2
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3
Teplota média	-5 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Elektrické ovládanie	Multipól Fieldbus
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Typ ovládania	elektrický
Elektrické Vst./Výst. - Systémové	áno
Druh ventilového ostrova	15
Max. počet miest na ventily	16
Skladba ventilového terminálu	modulárne