


Axiálna montážna sada EAMM-A-D60-80P

číslo dielca: 1977073

★ Základný program

Vhodné pre elektrické pohony.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	1.040 g
Kód rozhrania, pohon	D60A D60B D60C
Kód rozhrania, motor in	80P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS