


Minisuport SLT-25-100-A-CC-B

číslo dielca: 197914

FESTO

s presným robustným vedením v guľičkových puzdrách a s tlmičmi nárazov.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	100 mm
Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka	12 mm
priemer piesta	25 mm
Pracovný režim pohonnej jednotky	Priečna doska
Tlmenie	CC: Tlmič nárazov na oboch stranách
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Klietka pre guľičove ložisko
Konštrukčné vyhotovenie	Joch-Kinematika
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Presnosť opakovania	0,02 mm
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Nárazová energia v koncových polohách	10 Nm
Dĺžka tlmenia	12 mm
Max. sila Fy	1.160 N
Max. sila Fz	1.160 N
Maximálny moment Mx	18 Nm
Maximálny moment My	18 Nm
Maximálny moment Mz	11 Nm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	495 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	590 N
Pohybovaná hmotnosť	3.209 g
Hmotnosť výrobku	3.210 g
Alternatívne pripojenia	pozri výkres výrobku
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	HNBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	vysokelegovaná nehrdzavejúca oceľ