


# Axiálna montážna sada EAMM-A-D19-40P

číslo dielca: 1981953

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	1,1 Nm
Hmotnosť výrobku	110 g
Kód rozhrania, pohon	D19A
Kód rozhrania, motor in	40P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS