


Axiálna montážna sada EAMM-A-P3-28D-40P

číslo dielca: 1982886

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	0,2 Nm
Hmotnosť výrobku	60 g
Kód rozhrania, pohon	P3-28D
Kód rozhrania, motor in	40P
Kód rozhrania, teleso spojky	28D
Materiálový údaj	zhoda s RoHS