


Axiálna montážna sada EAMM-A-P6-38A-40P

číslo dielca: 1983450

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------|----------------|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Prenosný krútiaci moment | 6,5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 110 g |
| Kód rozhrania, pohon | P6-38A |
| Kód rozhrania, motor in | 40P |
| Kód rozhrania, teleso spojky | 38A.2 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |