

Závitová rýchlospojka CK-3/8-PK-6

číslo dielca: 2032

FESTO

Vonkajší závit s tesniacim krúžkom, kovové vyhotovenie.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Menovitá hodnota | 4,9 mm |
| Druh tesnenia na závitovom čape | tesniaci krúžok |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | priamy tvar |
| veľkosť zväzku | 10 |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 145 psi |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním Water: G thread only possible with OL sealing ring |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Menovitý uťahovací moment | 12,5 Nm |
| Tolerancia pre menovitý uťahovací moment | ± 20 % |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit G3/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 8 mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 6mm s maticou |
| Materiál prevlečnej matice | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |
| Materiál závitového čapu | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesniaceho krúžku | PA - zosilnený TPE-U(PU) |