


Flexo spojka FK-M8

číslo dielca: 2062

★ Základný program

na vyrovanie stredového presadenia a uhlovej odchýlky, pre montáž zo strany piestnej tyče.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	M8
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	50 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál púzdra	Oceľ pozinkované
Materiál telesa	Oceľ pozinkované
Materiál guľového čapu	cementačná oceľ
Materiál guľovej podložky	cementačná oceľ
Materiál matice	Oceľ pozinkované