

# Prevečná matica MCK-PK-13

číslo dielca: 206504

FESTO

Kovové vyhotovenie.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	vnútorný závit M22x1
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	0 ... 145 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pneumatická prípojka 1	pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 13mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiálový údaj	zhoda s RoHS