


# Škrtiaci spätný ventil GR-1/4

číslo dielca: 2101

FESTO

nastavíte 3/4né prietokové množstvo v jednom smere prietoku.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	370 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	150 l/min
Pracovný tlak	0,5 ... 10 bar
Teplota okolia	-20 ... 75 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
montážna poloha	ľubovoľný
Menovitý prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	570 l/min
Menovitý prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	340 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 75 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál regulačnej skrutky	Oceľ pozinkované