


# Škrtiaci ventil GRO-1/4

číslo dielca: 2109

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	škrtiaca funkcia
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	350 l/min
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál regulačnej skrutky	Oceľ pozinkované