


doska so vzduchovým vankúšom ATBT-100-250

číslo dielca: 2109869

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	100
Dĺžka ložiska	250 mm
montážna poloha	vodorovne
Typ upevnenia	s kameňmi do drážky
Pneumatická prípojka	G1/4
Pracovný tlak	≤ 2 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Teplota okolia	10 ... 50 °C
Teplota média	10 ... 50 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	3,6 kg/m
Tvrdosť podľa Shore	D 80 +/-5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Max. zaťaženie povrchu počas prevádzky	400 kg/m ²
Opakovateľná presnosť pre výšku letu	±10 μm
Rovinnosť, nastaven.	60 μm
Rovinnosť, napnut.	110 μm