



Škrtiaci spätný ventil GRR-1/2

číslo dielca: 2111

FESTO

s pákou s kladkou a nastaviteľným výstupným prietokom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Nastaviteľný prvok	Kladková páka
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	1.300 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	1250 l/min
Pracovný tlak	0,3 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	735 g