

Prevečná matica MCK-PK-9-KU

číslo dielca: 211293

FESTO

plastové vyhotovenie.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	vnútorný závit M16x1
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	0 ... 145 psi
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pneumatická prípojka 1	pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 9mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS