

# Zásuvka spojky KD4-3/8-A

číslo dielca: 2144

FESTO

samouzatvárací



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	10 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.274 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý uťahovací moment	21,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	62 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS