


# Paralelná montážna sada EAMM-U-50-D32-40P-78-S1

číslo dielca: 2154009

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
montážna poloha	ľubovoľný
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	6.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	12,1 kgmm <sup>2</sup>
Hnací moment pri chode naprázdno	0,01 Nm
Prenosný krútiaci moment	1 Nm
Hmotnosť výrobku	610 g
Kód rozhrania, pohon	D32B
Kód rozhrania, motor in	40P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS