

Paralelná montážna sada EAMM-U-86-D60-80P-102-S1

číslo dielca: 2156527

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	86
montážna poloha	ľubovoľný
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	5.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	175 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,25 Nm
Prenosný krútiaci moment	9,5 Nm
Hmotnosť výrobku	2.320 g
Kód rozhrania, pohon	D60B
Kód rozhrania, motor in	80P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS