


# axiálna montážna sada EAMM-A-S38-60P

číslo dielca: 2219110

☆ Základný program

Vhodné pre elektrické pohony.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	6,5 Nm
Hmotnosť výrobku	530 g
Kód rozhrania, pohon	S38
Kód rozhrania, motor in	60P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS